

► l'avis des utilisateurs

ÉCHANGES D'EXPÉRIENCES SUR... *IMPLANTMED* DE W&H

Un unit de chirurgie sûr et simple

Le nouvel *Implantmed* et la gamme de contre-angles et pièces à main de chirurgie à *LED+* facilitent l'exercice.

Le nouvel *Implantmed SI-1023* se caractérise par sa facilité d'utilisation. La nouvelle interface utilisateur avec un écran couleur tactile est plus intuitive. La personnalisation des programmes permet jusqu'à six chirurgiens-dentistes de se concentrer sur l'essentiel. Le module de remplacement de la tubulure d'irrigation a été repensé et est plus simple d'utilisation.

Précis et puissant, il est doté d'un couple moteur de 6,2 Ncm et d'une vitesse de 200 à 40 000 tr/min. Ce nouveau moteur est le plus court du marché. La commande au pied sans fil se substitue à l'écran tactile, permettant plus de liberté de mouvement. De plus, une seule pédale peut commander plusieurs unités *W&H*, y compris le *Piezomed*.

La sécurité est améliorée grâce aux fonctions de taraudage automatique et de

contrôle du couple de l'*Implantmed* qui assistent le chirurgien-dentiste lors de l'insertion des implants. La fonction traçabilité est assurée par une clé *USB*.

JUGER DE L'OSTÉOINTÉGRATION

Le module *ISQ* et le nouvel *Osstell IDx* sont des systèmes de mesure non invasifs permettant d'analyser la stabilité initiale des implants, de juger de l'ostéointégration et de déterminer le moment idéal pour mettre en charge les implants. Les nouveaux contre-angles et pièces à main de chirurgie à *LED+* éclairent pleinement le champ opératoire, indépendamment de la vitesse du moteur.

Enfin il est possible de profiter des services *W&H* et de ne payer que le consommable (concernant *Osstell*) grâce au nouveau concept *Libertease*. ↻

Instruments de chirurgie pour *Implantmed SI-1023*.



Osstell IDx



Module *ISQ*

Le témoignage du docteur Elie Bitar (80)

L'IMPLANTOLOGIE AVEC IMPLANTMED DEVIENT TRÈS SÉRÈNE

J'utilise le moteur
Implantmed depuis six
mois, et j'en suis très

satisfait. C'est un moteur puissant, simple d'utilisation et très intuitif. L'implantologie avec Implantmed devient très sereine. Sa fonction de taraudage automatique évite les contraintes excessives sur l'os et favorise ainsi une meilleure cicatrisation de l'implant. Sa pédale sans fil procure moins d'encombrement, et la programmation du moteur est facile, sans toucher l'écran, ce qui favorise aussi l'asepsie. Avec l'option Osstell ISQ, le dégagement des implants est beaucoup plus serein, ce qui permet de contrôler leur cicatrisation et évite le stress lors de la mise en fonction. Le rapport qualité-prix est correct. Jusqu'à présent je cherche des inconvénients mais je n'en trouve pas. C'est un bonheur de poser des implants avec ce moteur de chirurgie.



W&H

4, rue Ettore Bugatti - 67201 Eckbolsheim
Tél. : 03 88 77 36 00 - @ : commercial.fr@wh.com - 3w : wh.com

Le témoignage du docteur Enguerran Lyautey (73)

LA PÉDALE DE COMMANDE SANS FIL

J'utilise ce moteur d'implantologie depuis environ quatre mois. C'est mon troisième moteur de cette marque depuis que j'ai débuté l'implantologie. J'ai toujours été très satisfait tant de la qualité des produits que du service après-vente. Le facteur déclenchant de mon choix a été la pédale de commande sans fil. Le gros avantage de celle-ci réside dans sa manipulation grandement facilitée : il n'y a plus d'interférence entre le fil et les différentes tables à roulettes du plateau opératoire. Autre avantage important, la qualité de l'écran tactile qui permet une manipulation très facile malgré l'utilisation de protection stérile sur le moteur lui-même et des gants opératoires. D'autre part, il est possible de programmer différents profils utilisateurs avec chacun ses programmes, ses vitesses de rotation, ses couples de vissage implantaire. Enfin, la possibilité de commander avec une seule et même pédale (sans fil) le moteur d'implantologie et le Piezomed W&H supprime encore une pédale et un fil.



Le témoignage du docteur Sophie Moresco (68)

IL EST PRATIQUE ET SIMPLE D'UTILISATION

J'utilise le nouvel Implantmed SI-1023 depuis plusieurs mois pour mes débuts en chirurgie implantaire. Je l'ai choisi sur les conseils de mon correspondant implantologiste exclusif et pour la confiance envers W&H. Il est pratique et simple d'utilisation. Il est peu encombrant et facilement stérilisable. La programmation des différentes vitesses de rotation est facile. L'absence de fil pour la pédale et la lumière sur le contre-angle sont appréciables.



Implantmed
SI-1023.